



<洗面ボウル>
 タイプ:置き型
 重量:10Kg
 オーバーフロー:無
 ※固定排水栓(超短)RP-147.355.5をご利用下さい。
 水栓付属排水栓は、ご利用できません。
 ※構成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
 <水栓>
 カウンター厚み最大40mmまで取り付け可能です。
 水压0.2~0.3Mpa確保して下さい。
 ※床給水の場合、継止水栓GS-SEVDMをご利用下さい。
 給水管は含まれておりません。現場でご用意ください。

	品番	GIT-A9-ST-S4S		単位	mm
	名称	オボイデ+ウェーラ		検図	
	日付	SCALE	製図	前山	
	18.11.07	S=1:10			